

HOLEX**Element Weldon fix, Pentru Ø nominal d: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	335740 12
GTIN	4045197801708
Clasa articolului	32P

Descriere**Execuție:**

Suport cilindric călit și rectificat cu **cuplaj cu schimbare rapidă**. Pătrat interior pentru prinderea tarozilor resp. transmiterea momentului. Mecanismul de prindere împiedică extragerea tarodului.

Două suprafețe de antrenare deplasate cu 180° și 10 mm.

Avantaj:

- **Soluție la un preț atrăgător.**
- **Execuție stabilă, subțire.**
- **Variații ale lungimii de prindere, resp. adâncimii de prelucrare.**

Aplicație:

Pentru prinderea tarozilor, printre altele, într-o mandrină Weldon.

Descriere tehnică

Interval de reglaj V	10 mm
Gamă de prindere d	12 mm
Ø exterior D	20 mm
Lungime activă A	52 mm
Lungimea totală L	54 mm
Tip produs	Cap de filetare cu schimbare rapidă

