



MultiMaster MM 500 Plus Top, Tip: 72295261



Date comandă

Numărul de comandă	077814 72295261
GTIN	4014586884578
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Scule oscilante inovatoare în trei clase diferite de eficiență (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent), cu model nou cu **portsculă Starlock** (transmisie îmbunătățită a forței pentru un avans în lucru cu 35% mai mare).

- **Posibilități de utilizare aproape nelimitate (tăiere, șlefuire, răzuire, debitare, răspăluire) datorită mersului oscilant (formare redusă de praf).**
- **Reglare electronică continuă a turației pentru o găurire ușoară.**
- **Calitate și stabilitate maxime datorită cutiei de viteze metalice și a utilizării universale de rulmenți cu bile și cu ace.**
- **Manevrare optimă datorită designului ergonomic cu mâner moale și greutate redusă.**

Sculă multifuncțională pentru progresul rapid al lucrărilor (la extindere și renovare) cu peste 30 de accesorii pentru tăierea lemnului și metalului, șlefuire, desprinderea gresiei și faianței și multe altele. **Top** – cu echipare completă inclusiv accesorii cuprinzătoare pentru șlefuire.

Standard:

Oscilator MultiMaster performant și cu utilizare universală.

- **Grad ridicat de silențiozitate.**
- **Sistem antivibrații cu motor rigid (izolarea carcasei).**
- **Posibilități de utilizare aproape nelimitate (tăiere, șlefuire, răzuire, debitare, răspăluire) datorită mersului oscilant (formare redusă de praf).**
- **Sistem de prindere rapidă QuickIN (înlocuire rapidă a sculei fără cheie)**
- **Reglare electronică fără trepte a turației pentru o utilizare optimă.**

- **Calitate și stabilitate maxime datorită cutiei de viteze metalice și a utilizării universale de rulmenți cu bile și cu ace.**
- **Manevrare optimă datorită designului ergonomic cu mâner moale și greutate redusă.**

Livrare:

Set de accesorii cu 30 de piese, 1× dispozitiv de aspirație, 1× geantă de scule, din plastic.

Setul de accesorii cu 30 de piese este format din: 1× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm), 2× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 2× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (65 mm), 1× pânză de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× pânză de ferăstrău din carbură (Ø 75), 1× rașpel din carbură (formă triunghiulară), 1× șpaclu, 1× placă de șlefuire perforată, câte 1× coală de hârtie de șlefuit, perforată (K60, K80, K120, K180). 1 Set cutie pentru scule „**Top**” cu 2 plăci de șlefuire (1 × perforată și 1 × neperforată), câte 3 plăci de șlefuire perforate și neperforate (granulație 60, 80, 120, 180), 1 disc abraziv Ø 115 mm perforat, câte 2 discuri abrazive perforate (granulație 60, 80, 180), 1 sistem aspirare, 1 șpaclu rigid, 1 pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 1 pânză de ferăstrău Universal E-Cut (44 mm), 1 pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (65 mm), 1 disc de tăiere segmentat HSS, 1 disc de tăiere segmentat pentru metal dur, 1 rașpel pentru metal dur (formă de triunghi) perforat.

Ambalaj: Geantă de transport

Denumirea producătorului: FMM 350 QSL Top

Putere absorbită: 350 W

Sistem de prindere: StarlockPlus, Starlock

Număr oscilații: 10000 - 19500 min⁻¹

Amplitudine (mișcare oscilatorie): 2 × 1,7 grad

Lungimea plăcii abrazive între colțuri: 80 mm

Descriere tehnică

Număr oscilații	10000 - 19500 min ⁻¹
Putere absorbită	350 W
Lungimea cablului	5 m
Lungimea plăcii abrazive între colțuri	80 mm
Greutate	1,4 kg
Denumirea producătorului	FMM 350 QSL Top
Sistem de prindere	StarlockPlus, Starlock
Amplitudine (mișcare oscilatorie)	2 × 1,7 grad
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ambalaj	Geantă de transport
Tip produs	Oscilatoare

