



## Clește cu tăiere laterală pentru electronică, lustruit tip oglindă, cap ascuțit, KW, Lungimea totală: 115mm



### Date comandă

Numărul de comandă	726437 115
GTIN	4003773031901
Clasa articolului	73F

### Descriere

#### Execuție:

Lustruirea tip oglindă împiedică apariția defecțiunilor pe circuitul electric cauzate de piesele cromate care se exfoliază. Articulație introdusă, stabilă, fără joc. Arc dublu cu frecare redusă pentru deschidere lină uniformă. Manșoane negre / gri din mai multe componente, conductibile electric. **Recomandat pentru ESD.**

#### Aplicație:

Pentru lucrări precise de tăiere, de ex. în electronică și mecanică fină.

#### Standard:

DIN ISO 9654

#### Material:

Oțel pentru rulmenți cu bile, tăișuri călite prin inducție.

### Descriere tehnică

Lățimea capului	11 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	0,3 - 1,3 mm
Lungimea de tăiere	14 mm
Lungimea totală	115 mm
Putere de tăiere sârmă semidură cu Ø de până la	0,3 - 0,8 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD

Mini teșitură	Fără teșire
Material	Oțel pentru rulmenți cu bile
Formă piatră	ascuțit
Standard	DIN ISO 9654
Mâner	Manșon din mai multe componente
Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 62 HRC)
Suprafață	cu efect de oglindă
Caracteristici nume produs	KW
Cu arc deschidere	da
Tip produs	Clește de tăiere