

**Alezor conic 1:10, Ø mai mic × mai mare: 3X10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	161000 3X10
GTIN	4045197088802
Clasa articolului	120

**Descriere****Execuție:**

Alezoare manuale cu canale drepte cu tăișuri conice (1 mm pe lungimea de 10 mm).

**Aplicație:**

Pentru alezarea găurilor conice sau în trepte neîntrerupte prelucrate anterior. Nerecomandat pentru găuri cilindrice.

**Descriere tehnică**

Ø D <sub>3</sub> mic	3 mm
Ø D <sub>2</sub> mare	10 mm
Pătrat coadă □	6,3 mm
Lungimea totală L	100 mm
Lungimea tăișului L <sub>c</sub>	70 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Standard	Normă de fabricație
Raportul conului	1:10
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	La gaură străpunsă
Inel colorat	fără
Tip produs	Alezor

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		