

Garant**APHT 060204 FR, PKD, Tip: ALU**

Date comandă

Numărul de comandă	215634 ALU
GTIN	4062406358105
Clasa articolului	21L

Descriere

Execuție:

Plăcuță de frezare PKD cu un tăiș.

Notă:Valori de referință pentru $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ max}} = 4 \text{ mm}$. **$a_{p \text{ max}} = 2,5 \text{ mm}$.**

Rază la colț: 0,4 mm

Avans f_z per dinte: 0,1 mm

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Avans f_z per dinte	0,1 mm
Serie	Softcut®
Tip	ALU
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APHT 060204 FR
Categorie	PKD

Materialul sculei	PKD
Strat de acoperire	acoperit
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	1500 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	1500 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	1000 m/min	N
CuZn	recomandat	800 m/min	N
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		