

## Garant

**Micro-cuțit pentru strunjire interioară, pe dreapta, L1 = 30 mm, Ø Dmin: 6,2mm**



### Date comandă

Numărul de comandă	270520 6,2
GTIN	4045197802309
Clasa articolului	211

### Descriere

#### Aplicație:

Pentru suporturi de tășuri Cod 270200 – 270204.

Ø cozii d: 6 mm

Distanță între centrele vârfurilor L<sub>3</sub>: 2,95 mm

Adâncime maximă de așchiere t<sub>max</sub>: 0,5 mm

Rază R: 0,2 mm

### Descriere tehnică

Ø cozii d	6 mm
Ø minim D <sub>min</sub>	6,2 mm
Rază R	0,2 mm
Adâncime maximă de așchiere t <sub>max</sub>	0,5 mm
Distanță între centrele vârfurilor L <sub>3</sub>	2,95 mm
Avans f pentru INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm/rot
Avans f pentru oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,050 mm/rot
Avans f pentru INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm/rot
Lungime activă L <sub>1</sub>	30 mm
Caracteristici nume produs	L <sub>1</sub> = 30 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat în anumite condiții	250 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat în anumite condiții	200 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat în anumite condiții	200 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	P
Oțel < 55 HRC	recomandat în anumite condiții	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat în anumite condiții	30 m/min	S
GG(G)	recomandat	90 m/min	K
CuZn	recomandat	150 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat în anumite condiții		
întrerupt	recomandat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		