

**Garant****RC.X 1003, Categorie: HB7010-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	260640 HB7010-1
GTIN	4045197801838
Clasa articolului	21G

### Descriere

RC.X 1003 HB7010-1 Sfărâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 440 m/min

### Descriere tehnică

Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 440 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7010-1
Sfărâmător de așchii	SM

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RCMX 1003
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire