

Garant**RC.X 1204, Categorie: HB7020**

Date comandă

Numărul de comandă	260650 HB7020
GTIN	4045197801869
Clasa articolului	21G

Descriere

RC.X 1204 HB7020 Sfărâmător de aşchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	SM
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	HB7020
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RCMX 1204
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire