


**HOLEX****Șlefuitoare în evantai (A), Granulație 150, Ø capxlățimea capului: 40X20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	554400 40X20
GTIN	4045197803399
Clasa articolului	52E

**Descriere****Execuție:**

Disponere în evantai a lamelelor în jurul axului sculei.

Lamele de șlefuit **acoperite cu corindon normal (A)**.

**Aplicație:**

Preponderent pentru șlefuirea fină și lustruirea pe raze mai mari la execuția sculelor și matrițelor, în producția containelor și a aparatelor. Lamelele abrazive se mulează pe contururile piesei.

**Descriere tehnică**

Turație recomandată	12000 min <sup>-1</sup>
Granulație	150
Lățimea capului	20 mm
Ø cozii	6 mm
Ø cap	40 mm
Turație maximă	19100 min <sup>-1</sup>
Material abraziv	Granulație abrazivă din corindon (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A

Caracteristici nume produs	Granulație 150
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uscat	recomandat		