

HOLEX

**Șlefuitoare în evantai Material abraziv / pânză, fin, Ø capxlățimea capului:
60X50mm**



Date comandă

Numărul de comandă	554930 60X50
GTIN	4045197803795
Clasa articolului	52E

Descriere

Execuție:

Dispunere în evantai a lamelor în jurul axului sculei. Prin combinarea cu pânza de șlefuit **eficacitatea abrazivă** a materialului abraziv **este sporită**. Ø cozii 6 mm.

Aplicație:

Pentru îndepărtarea straturilor de murdărie și oxid de pe metale, precum și pentru mătuirea Cr-Ni și a altor oțeluri aliate, inox, dar și a metalelor neferoase.

Descriere tehnică

Prescurtare pentru material abraziv	A
Comparație granulație	280 / 240
Grad de finețe	fin
Caracteristici nume produs	fin
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		