

Garant**Corp de polizat granulație 220 (maro) fin, Ø cap×lungimea capului: 10X20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	551920 10X20
GTIN	4045197804686
Clasa articolului	51E

Descriere**Execuție:**

Corpuri de polizat cu **corindon normal (A)** în liant de cauciuc.

Pietrele de lustruire GARANT excelează printr-o durabilitate ridicată, permițând realizarea rapidă a unei suprafețe fine uniforme. În funcție de model se realizează șlefuiuri fine uniforme până la șlefuiuri cu luciu. Pietrele de lustruire GARANT pot fi profilate cu pietre de îndreptare.

Aplicație:

Pentru șlefuirea fină și polizarea oțelului, a oțelului inoxidabil și rezistent la acid, a materialelor cu rezistență înaltă la căldură și a metalelor neferoase. Corpurile abrazive nu se îmbâcsesc nici la materiale unsoase. Pentru polizarea mată sau introducerea efectelor optice pe recipiente inoxidabile etc. **Prin încastrarea elastică a granulației se obține o polizare foarte fină.**

Nu este recomandată pentru muchii și suprafețe aspre.

Descriere tehnică

Ø cap	10 mm
Viteză periferică recomandată	10 - 15 m/s

Ø cozii	6 mm
Descrierea formei	Cilindru
Granulație	220
Lungimea capului	20 mm
Material abraziv	Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Culoarea	maro
Tip produs	Piatră de lustruire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
CuZn	recomandat		
Uscat	recomandat		