

HOLEX**Freză de șlefuire Oțel Z – grosieră, Carbură, Tip: D0807****Date comandă**

Numărul de comandă	540740 D0807
GTIN	4045197804839
Clasa articolului	52D

Descriere**Execuție:**

Geometria inovatoare a dinților permite **o rată foarte înaltă de așchiere**, concomitent cu **o funcționare silențioasă și capacitate bună de ghidare**. Datorită formării excelente a așchiilor (fără așchii ascuțite) se atinge o calitate înaltă a suprafeței. Ø cozii 6 mm.

Aplicație:

Optimizate pentru prelucrarea **oțelului și a oțelului turnat**.

Descriere tehnică

Grad de finețe a danturii	grosier
Descrierea formei	Sferică
Lungimea totală	52 mm
Ø cap	8 mm
Forma	D0807
Simbol pentru dantură	Z oțel
Ø cozii	6 mm
Lungimea capului	7 mm
Serie	Dantură Z din oțel
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
GG(G)	recomandat		