

**Garant****Setting Bench SB 1, Tip: 300****Date comandă**

Numărul de comandă	439900 300
GTIN	4062406206000
Clasa articolului	41R

**Descriere****Execuție:**

Dispozitiv de reglare orizontal, simplu și confortabil de operat, cu ecran tactil, utilizabil în atelier pentru reglajul prealabil al instrumentelor de măsurare interioară și exterioară. Aparatul are o execuție de calitate și dispune o bază de granit masivă precum și de ghidaje de mare precizie. Sistemul de comandă de mare precizie al motorului controlează valorile presetate chiar și când se aplică în timp real forțe de măsurare diferite. Software poliglot. Interfețe USB pentru imprimantă și pentru scanner.

**Funcționare:**

- **Dimensiunile interne și externe pot fi introduse în milimetri sau în inch.**
- **Calculator integrat de toleranțe cu selectare rapidă a valorilor minimă, maximă și medie.**
- **Memorarea favoritelor pentru setările repetate ale mijloacelor de măsură.**
- **Istoricul (jurnalul) este înregistrat și poate fi apelat oricând.**

**Livrare:**

Inclusiv alimentator, husă de protecție împotriva prafului, calibrare din fabrică, manual de operare, suporturi pentru transport.

**Accesorii opționale:**

Adaptor Cod 439910; 439912; 439915; 439916, imprimantă Cod 085505, scanner 2D cod de bare Cod 439930 Ref. 1950GHD, prelungitor Cod 081163; 081179.

**Notă:**

Valoare limită a abaterii la măsurare (MPE) conform VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 fila 17.2. Condiții de mediu permise 20 °C ±3 K, măsurate cu etaloane calibrate sau cu instrumente de măsurare cu etalon, cu folosirea compensării integrate a temperaturii.

## Descriere tehnică

Precizie de repoziționare (2 $\sigma$ )	1 $\mu\text{m}$
Interfață	Port USB
Domeniu de măsurare interioară	1 - 305 mm
Putere absorbită	150 W
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Domeniu de măsurare exterioară	40,1 - 345 mm
Precizia	1,5 + L(mm)/300 $\mu\text{m}$
Tensiunea de ieșire	24V, 5A
Lungime placă de bază	840 mm
Citire comutabilă	mm / inch
Frecvență de rețea	50 - 60 Hz
Greutate	110 kg
Tensiune de rețea	100 - 240 V
Înălțime	573 mm
Adâncime placă de bază	320 mm
Citire	0,001 mm
Alimentare cu energie electrică	100 - 240 V
Tip afișaj	Ecran tactil TFT
Dimensiune afișaj	10 inch
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Dispozitiv de reglare

## Accesorii

Prelungitor cu protecție la supratensiune Număr de prize	081163
	439914 90-300

Adaptor pentru instrumente de măsurat alezaje în 2  
puncte 1 buc. Tip 90-300

Scanner portabil 2D Tip 1950GHD

439930 1950GHD

Imprimantă LabelWriter pentru etichete Tip LW450

085505 LW450

Adaptor pentru suprafață externă de sprijin 1 buc. Tip  
OUTSIDE

439910 OUTSIDE

Set adaptoare pentru instrument universal de măsurare Tip  
UNIVERSAL

439916 UNIVERSAL

Adaptor pentru suprafață internă de sprijin 1 buc. Tip  
INSIDE

439912 INSIDE

Adaptor pentru instrumente de măsurat alezaje în 2  
puncte 1 buc. Tip 35-90

439914 35-90