

Set de mandrine HT cu geantă, BT 40 scurt, Tip: 40



Date comandă

Numărul de comandă	303462 40
GTIN	2050002007703
Clasa articolului	33W

Descriere

Execuție:

- Rigiditate totală extrem de mare datorită construcției optimizate.
- Versiunile SK40 și HSK-A 63 cu gaură Ballufchip.
- Posibilitate de reglare axială pe lungime (interval de reglare 10 mm).

Avantaj:

- Momente de rotație cu transmisibilitate maximă (550 Nm), care garantează siguranța procesului.
- Proprietăți de amortizare ideale, care permit obținerea unei suprafețe foarte bune a pieselor, creșterea durabilității și protejarea arborelui.
- Foarte bună concentricitate și precizie de repetare < 0,003mm.
- Manevrare simplă.
- Reglarea precisă axială a lungimii.
- Rezistență la temperaturi de până la 170 °C.
- Flexibilitate completă datorită reducățiilor de înaltă calitate.

Aplicație:

- Pentru găurire, alezare și frezare.
- Pentru operații de frezare dificilă.

Livrare:

1× GARANT mandrină hidraulică cu extensie HT Cod 303450 Ref. 20, 5× reducăție Ø20 - Ø prindere 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1× cheie de strângere SW5, 1× valiză cu inserție de spumă.

Accesorii opționale:

- **Șuruburi de tragere (PS) Cod 308760 – 308806.**
- **Cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.**

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	20 mm
Ø exterior D	49 mm
Lungime activă dimensiune A	72,5 mm
Lungime utilă L ₁	45 mm
Suport	BT 40 scurt
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină hidraulică