

## Set de mandrine HT cu geantă, SK 40 scurt, Tip: 40



### Date comandă

Numărul de comandă	302024 40
GTIN	4045197733276
Clasa articolului	33W

### Descriere

#### Execuție:

- Rigiditate totală extrem de mare datorită construcției optimizate.
- Versiunile SK40 și HSK-A 63 cu gaură Ballufchip.
- Posibilitate de reglare axială pe lungime (interval de reglare 10 mm).

#### Avantaj:

- Momente de rotație cu transmisibilitate maximă (550 Nm), care garantează siguranța procesului.
- Proprietăți de amortizare ideale, care permit obținerea unei suprafețe foarte bune a pieselor, creșterea durabilității și protejarea arborelui.
- Foarte bună concentricitate și precizie de repetare < 0,003mm.
- Manevrare simplă.
- Reglarea precisă axială a lungimii.
- Rezistență la temperaturi de până la 170 °C.
- Flexibilitate completă datorită reducățiilor de înaltă calitate.

#### Aplicație:

- Pentru găurire, alezare și frezare.
- Pentru operații de frezare dificilă.

#### Livrare:

1× GARANT mandrină hidraulică cu extensie HT Cod 302028 Ref. 20, 5× educație Ø20 - Ø prindere 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1× cheie de strângere SW5, 1× valiză cu inserție de spumă.

#### Accesorii opționale:

- **Șuruburi de tragere (PS) Cod 308600 – 308806.**
- **Cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.**

## Descriere tehnică

Ø de prindere D <sub>1</sub>	20 mm
Lungime activă dimensiune A	64,5 mm
Ø exterior D	49 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	45,5 mm
Suport	SK 40 scurt
Normă pentru suport	DIN 69871
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină hidraulică