

Garant**Freză din carbură monobloc Composite, frezare prin tragere, Diamant, Ø h10
DC: 6Mmm****Date comandă**

Numărul de comandă	209546 6M
GTIN	4062406362300
Clasa articolului	100

Descriere**Execuție:**

Tăișul sculei perfecționat pentru prelucrarea optimă a materialelor compozite.

Lungime constructivă similară **DIN 6527 lung.**

Frezare prin tragere, spiralată spre dreapta, pentru utilizare normală.

Descriere tehnică

Unghiul elicei	8 grad
Ø tăișului D _c	6 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,12 mm
Toleranță Ø nominal	h10
Lungimea totală L	65 mm
Lungime activă L ₁ incl. degajare	27 mm
Număr de dinți Z	8
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Unghi teșitură	45 grad
Ø cozii D _s	6 mm
Ø de degajare D ₁	5,8 mm

Lungimea tăișului L_c	21 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în GRP CRP	0,026 mm
Strat de acoperire	Diamant
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Răcire interioară	nu
Inel colorat	negru
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
PVDF GF20	recomandat	100 m/min	N
POM GF25	recomandat	100 m/min	N
PA 66 GF30	recomandat	100 m/min	N
PEEK GF30	recomandat	100 m/min	N
PTFE CF25	recomandat	100 m/min	N
PEEK CF30	recomandat	100 m/min	N
Hibrid	recomandat		
Honeycomb Sandwich	recomandat	195 m/min	N
CRP	recomandat	145 m/min	N
GRP, CRP	recomandat	145 m/min	N
Grafit	recomandat	200 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		

