

**Garant****Freză din carbură monobloc Composite, frezare prin tragere, neacoperit, Ø h10 DC: 6Mmm****Date comandă**

Numărul de comandă	209540 6M
GTIN	4062406362508
Clasa articolului	100

**Descriere****Execuție:**

**Tăișul sculei perfecționat** pentru prelucrarea optimă a materialelor compozite.

Lungime constructivă similară **DIN 6527 lung**.

**Frezare prin tragere**, spiralată spre dreapta, pentru utilizare normală.

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	8
Unghi teșitură	45 grad
Toleranță Ø nominal	h10
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Avans $f_z$ pentru frezarea canalelor în GRP CRP	0,026 mm
Lungime activă $L_1$ incl. degajare	27 mm
Lungimea tăișului $L_c$	21 mm
Lungimea totală L	65 mm
Unghiul elicei	8 grad
Lățimea teșiturii la 45°	0,12 mm
Ø cozii $D_s$	6 mm
Ø tăișului $D_c$	6 mm

Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Ø de degajare D <sub>1</sub>	5,8 mm
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	Carbură
Standard	DIN 6527
Lățime de atac a <sub>e</sub> la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	nu
Inel colorat	negru
Tip produs	Freză

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
PVDF GF20	recomandat	80 m/min	N
POM GF25	recomandat	80 m/min	N
PA 66 GF30	recomandat	80 m/min	N
PEEK GF30	recomandat	80 m/min	N
PTFE CF25	recomandat	80 m/min	N
PEEK CF30	recomandat	80 m/min	N
Hibrid	recomandat		
Honeycomb Sandwich	recomandat	165 m/min	N
CRP	recomandat	120 m/min	N
GRP, CRP	recomandat	120 m/min	N
Grafit	recomandat	180 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		