



## Lampă de lucru cu LED-EX și acumulator, Tip: NOVA-EXR



### Date comandă

Numărul de comandă	081462 NOVA-EXR
GTIN	5708997356180
Clasa articolului	08C

### Descriere

#### Execuție:

Lampă de lucru protejată împotriva exploziilor, verificată conform directivelor ATEX valabile.

Iluminare foarte puternică și durabilitate foarte mare.

Lampă de lucru puternică și robustă cu LED-EX și acumulator.

#### Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Standard:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.

ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

#### Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare 5 m.

### Descriere tehnică

Număr de acumulatoare incluse	1
Capacitate acumulator	3,35 Ah
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion

Proprietatea dispozitivului	Recomandat pentru zona EX
Tensiunea acumulatorului	21,6 V
Durată de iluminare treapta 2	4 h
Flux luminos treapta 2	4000 lm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Greutate	3900 g
Corpuri de iluminat	Modul LED
Temperatură de culoare	6000 K
Clasă de protecție IP	IP 65
Corpuri de iluminat înlocuibile	nu
Valoare CRI	80
Zonă ATEX	Zona 21
Zonă ATEX	Zona 1
Lățimea totală	261 mm
Durata de iluminare	2 h
Înălțimea totală	130 mm
Lungimea totală	270 mm
Flux luminos	2000 lm
Denumirea producătorului	NOVA EX R
Tip produs	Lampă de lucru