



## Tarod de mașină, TiN, UNF: 1/4-28



### Date comandă

Numărul de comandă	133405 1/4-28
GTIN	4045197532824
Clasa articolului	11H

### Descriere

#### Execuție:

**Cu con de atac și strat special de acoperire TiN pentru oțeluri inoxidabile și rezistente la acid.** Se poate utiliza cu **emulsie** (concentrație minimă 8 %).

#### Aplicație:

**Pentru filet cu pas fin conform standardului UNF ASME – B1.1.**

Unghi al flancurilor: 60 grad

Clasa de toleranță: 2B

Forma conului de atac: B

Răcire interioară: false

Utilizare la tipul de găurire: Până la 3×D la gaură străpunsă

Direcție de tăiere: pe dreapta

Tip de filet: UNF

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 374

Pasi/inch: 28

Ø Filet: 6,35 mm

Lungime totală  $L_{tot}$ : 80 mm

Ø cozii: 4,5 mm

Pătrat coadă: 3,4 mm

Ø găurii de centrare: 5,5 mm

### Descriere tehnică

Ø Filet	6,35 mm
Ø găurii de centrare	5,5 mm
Număr caneluri de pretensionare	3

Număr de dinți Z	3
Pasi/inch	28
Unghi de tăiere	50 grad
Standard	DIN 374
Materialul sculei	HSS E
Ø cozii	4,5 mm
Lungime totală L <sub>tot</sub>	80 mm
Pătrat coadă	3,4 mm
Adâncimea filetului	19,05 mm
Pas filet	0,907 mm
Tip de filet	UNF
Dimensiunea filetului	1/4-28
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Clasa de toleranță	2B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	albastru