

**Garant****Cuțit de strunjit tip eco, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260297 20/11
GTIN	4045197810038
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

GARANT Cuțit de strunjire tip eco cu canale interioare de răcire orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și o siguranță sporită a procesului. Cu răcirea suprafețelor libere.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: SDJCR/L 2020K11

Plăcuță amovibilă compatibilă: DC.. 11T3..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 25 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 32 mm

Lungimea totală L: 125 mm

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile: 269023 3

**Descriere tehnică**

Portplăcuță	269007 1
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269023 3
Mărime coadă	20 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Cod ISO Suport	SDJCR/L 2020K11
Lungimea totală L	125 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	32 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 1
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Șurub de strângere Tip 3	269023 3
Portplăcuță Tip 1	269007 1
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub pentru portplăcuță Tip 1	269015 1
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Portplăcuță	269070
Șurub pentru portplăcuță	269205
șurub de strângere	269433