

**Clește universal ascuțit, cromat Izolat VDE, Lungimea totală: 145mm****Date comandă**

Numărul de comandă	701655 145
GTIN	4003773079361
Clasa articolului	73F

Descriere**Execuție:**

Suprafețe de prindere cu contur special în trei punte pentru prinderea sigură a pieselor plate. Tăiere ușoară datorită articulației de putere cu transmisie mărită. Canalul frezat în zona mânerului permite o prindere sigură și tragerea de piese mici, cum ar fi de exemplu cuie, știfturi și bolțuri. Ușor de utilizat la lucrări în zone de lucru greu accesibile. Formă subțire a capului cu fălci ascuțite.

Izolat conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oțel special pentru scule.

Descriere tehnică

Lungimea totală	145 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2 mm
Valori de tăiere sârmă semidură cu Ø de până la	3 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5746
Mâner	Manșon din mai multe componente
Material	Oțel special pentru scule
Suprafață	cromat

Fără scântei	nu
Tip produs	Clește multifuncțional