

Garant**Tarod de mașină, neacoperită, UNF: 12-28****Date comandă**

Numărul de comandă	133400 12-28
GTIN	4045197074751
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:****Cu con de atac.****Aplicație:****Pentru filet cu pas fin conform standardului UNF ASME – B1.1.****Descriere tehnică**

Ø Filet	5,49 mm
Număr de dinți Z	3
Număr caneluri de pretensionare	3
Pasi/inch	28
Ø găurii de centrare	4,7 mm
Standard	DIN 371
Materialul sculei	HSS E
Ø cozii D _s	6 mm
Lungimea totală L	80 mm
Pătrat coadă □	4,9 mm
Adâncimea filetului	16,44 mm
Pas filet	0,907 mm
Tip de filet	UNF

Dimensiunea filetelui	12-28 UNF
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Clasa de toleranță	2B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		