

**Polizor drept, Tip: GGS8CE****Date comandă**

Numărul de comandă	077265 GGS8CE
GTIN	3165140584852
Clasa articolului	03C

Descriere**Execuție:**

Polizor compact, ușor de utilizat, pentru numeroase lucrări de șlefuire.

- **Constant-Electronic pentru turație constantă chiar și la solicitări maxime.**
- **Sistem nou strângere pentru fixare fără joc a pietrei de șlefuire, pentru lucrări precise.**
- **Pornire lină și KickBack Stop: Când recunoaște blocarea, oprește utilajul imediat.**
- **Oprirea periiilor de carbon pentru o protecție mai bună a motorului.**
- **Durabilitate ridicată datorită răcirii directe și rulmentului cu bile dublu impermeabil.**
- **Preselectare în 6 trepte pentru diferite materiale.**
- **Cu arbore de șlefuire lung, subțire – recomandat în special pentru utilizarea în locuri greu accesibile.**
- **Motor de 750 watt cu moment puternic de rotație pentru avans rapid de lucru.**
- **Turație redusă, recomandat și pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile.**

Livrare:

Inclusiv bucsă elastică 6 mm, 2 chei fixe simple cu deschidere 13 și 19.

Descriere tehnică

Preselectare electronică a turației	da
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Greutate	1,7 kg
Denumirea producătorului	GGG 8 CE
Putere absorbită	750 W
Interval de turație	2500 - 8000 min ⁻¹

Ø maxim al bucșei elastice	6 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Polizor drept