



Mașină de găurit manuală, cu o viteză, Tip: 720553



Date comandă

Numărul de comandă	075110 720553
GTIN	4014586882468
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Mașină de găurit manuală fină –

- Mandrină pentru burghiu de precizie realizată complet din metal.
- Reglare electronică continuă a turației pentru o găurire ușoară.
- Carcasă metalică a angrenajului pentru o fixare optimă a lagărului.
- Mâner suplimentar cu forma mâinii pentru o prindere sigură.
- Mâner sensibil FEIN pentru lucrul fără efort și în siguranță.
- Comutator integrat pentru o utilizare confortabilă.

Multifuncțională, pentru găurire, teșire, filetare.

Avantaj:

Inclusiv mandrină cu siguranță a forței de pretensionare.

Livrare:

Inclusiv 1 mandrină cu strângere rapidă 1,5 – 13 mm, **cu blocare automată.**

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	BOP-10
Domeniul de strângere a mandrinei	1,5 - 13 mm
Suport pentru mandrină	1/2 inch – 20 UNF
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²

Ø maxim de găurire spiralată în oțel	10 mm
Putere absorbită	500 W
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	30 mm
Greutate	1,8 kg
Rotație la dreapta/ stânga	da
Interval de turație	0 - 1500 min ⁻¹
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
recomandat pentru material	Oțel
Tip produs	Mașină de găurit