



## Șurubelniță cu percuție, Tip: IPWE400R



### Date comandă

Numărul de comandă	074110 IPWE400R
GTIN	4002395143511
Clasa articolului	03M

### Descriere

#### Execuție:

Șurubelniță cu percuție 1/2 inch cu **moment de rotație ridicat de până la 400 Nm.**

- **Sistem electronic cu controlul turației.**
- **Funcționare spre dreapta/stânga.**
- **Design ergonomic cu mâner acoperit cu strat moale și carcasă metalică robustă pentru cutia de viteze.**

#### Avantaj:

Sistem electronic cu controlul turației.

### Descriere tehnică

Număr de percuții	1000 - 2600 min <sup>-1</sup>
Dimensiunile portsculei	1/2 inch
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M12 – M20
Turație maximă	0 - 1700 min <sup>-1</sup>
Momentul maxim	400 Nm

Denumirea producătorului	IPWE400R
Putere absorbită	725 W
Greutate	2,7 kg
Vibrație maximă conform EN	15,9 m/s <sup>2</sup>
Profil de antrenare portsculă	Pătrat exterior
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
recomandat pentru material	Oțel
Tip produs	Șurubelniță cu percuție
USP2	șuruburi de max. Ø M12-M20, sistem de prindere exterior pătrat 1/2 inch
USP1	400 Nm