

**Ferăstrău circular manual, Tip: GKS55GCE****Date comandă**

Numărul de comandă	078181 GKS55GCE
GTIN	3165140731041
Clasa articolului	03B

**Descriere****Execuție:**

Discuri performante de debitat cu

- **Blocarea axului.**
- **Constant-Electronic.**
- **Aspirarea prafului.**
- **Pornire lină.**
- **Compatibile cu șină de ghidare (FSN 1600).**

**Ferăstrău circular manual puternic** cu greutate redusă și formă constructivă compactă.

- **Turație variabilă pentru ajustarea vitezei de tăiere la materialul de debitat.**
- **Linii de tăiere identice pentru debitări la 90° și la 45°.**
- **Adâncime mare de tăiere: Angrenaj în două trepte pentru capacități de tăiere mai mari.**
- **Frână de motor și pornire lină pentru o tăiere sigură.**

**Livrare:**

Inclusiv cheie pentru locaș hexagonal, pânză de ferăstrău, din carbură (Speedline Ø 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12T), dispozitiv de precizie pentru poziționare în unghi, adaptor vacuum, opritor paralel, L-BOXX 238.

**Notă:**

Discurile de circular sunt prezentate la 583920.

**Descriere tehnică**

Ø pânză de ferăstrău	165 mm
Vibrație maximă conform EN	4 m/s <sup>2</sup>
Turație maximă	4700 min <sup>-1</sup>
Denumirea producătorului	GKS 55+ GCE
Ø găurii pânzei de ferăstrău	20 mm
Putere absorbită	1350 W
Adâncimea maximă de tăiere 90°	63 mm
Greutate	3,8 kg
Execuție	Ferăstrău circular manual
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Tip produs	Ferăstrău

## Accesorii

Disc de circular expert for Aluminium Ø disc D 165 mm	583920 165
---	------------