

Garant**Dispozitiv de presetare, Tip: VGBASIC****Date comandă**

Numărul de comandă	355010 VGBASIC
GTIN	4062406229764
Clasa articolului	31E

Descriere**Execuție:**

- Ecran tactil de 10 inch, cu sistem de operare Windows 10.
- Preocuparea principală a fost pentru operarea intuitivă și extrem de simplă.
- Ajustare fină a ambelor axe (X/Z).
- Con precis rulment cu bile SK 50.
- Racord aer comprimat min. 5 bar.
- Cameră digitală cu grosiment 17x
- Eroare de rulare concentrică sau axială a axului max. 5 μm.

Aplicație:

Pentru măsurarea și presetarea sculelor de pe mașină/postul de execuție.

Livrare:

Con de rulment cu ace SK 50, software de măsurare cu explicații în toate limbile de circulație internațională și 3 m de furtun spiralat pentru aer comprimat, inclusiv mufă de îmbinare de 1/4 inch.

Accesorii opționale:

- Dulap integrat în bază Cod 354767.
- Reducții Cod 354771; 354773; 354775; 354777; 354779.
- Imprimantă pentru etichete Cod 085505 Ref. LW550.
- Etichete Cod 085565.
- Dorn de calibrare Cod 355105 Ref. 90 (în cazul utilizării sculelor SK 50).
- Blocare tijă Cod 355102 Ref. 1.
- Curățător pentru muchii de tăiere Cod 354788.

· Husă de protecție Cod 354789 Ref. 1.

Descriere tehnică

Adâncime	260 mm
Lățime bază	580 mm
Înălțime	710 mm
Solicitarea arborelui	50 kg
Domeniu de măsurare Z	400 mm
Greutate	40 kg
Domeniu de măsurare X	400 mm
Reglare rapidă	pneumatic
Procedeu de măsurare	Procesarea imaginii Touchscreen 10 inch
Verificarea măsurătorilor	Sistem electronic de măsurare PC
Lățimea totală	975 mm
Suport principal	SK 50
Racord	100-230 V / 50-60 Hz
Precizie de măsurare	0,01 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Serie	VG Basic
Tip produs	Dispozitiv de reglare