

**Garant****Mandrină de filetare cu schimbare rapidă cu sincronizare M6 – M20, Ø cozii d: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319737 40
GTIN	4062406229696
Clasa articolului	31P

**Descriere****Execuție:**

Compensare a lungimilor minime, biți cu schimbare rapidă pentru bucșe elastice tip ER.

**Standard:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880** und **VDI 3425**, Blatt 2.

**Accesorii opționale:**

**Capete cu schimbare rapidă** Cod 338120.

Ø exterior mandrină D: 60 mm

Lungime activă L: 67 mm

Cod de culoare fixare VDI: VDI 40

**Descriere tehnică**

Ø cozii d <sub>1</sub>	40 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
Lungime activă L	67 mm
Compensarea lungimii presiune	0,2 mm
Compensarea lungimii cursă	1 mm
Ø exterior mandrină D	60 mm

Tip produs

Mandrină de filetare VDI