

**Freze de filetat cu treaptă de teșire 2xD, TiAlN, UNF: 3/8-24****Date comandă**

Numărul de comandă	139726 3/8-24
GTIN	4045197366795
Clasa articolului	11J

Descriere**Execuție:**

Profil corectat al filetului pentru realizarea operației de **filetare interioară exactă**, (se asigură mijloace stabile de prindere).

Treaptă **încorporată pe tăiș** pentru realizarea operației de teșire la 90°.

Avantaje:

Teșire și filetare într-o singură operație!

Aplicație:

Pentru filet cu pas fin conform standard UNF ASME-B1.1.

Notă:

ESTE DISPONIBILĂ O NOUĂ GENERAȚIE!

Produsul succesori recomandat este Cod 139728.

Unghi al flancurilor: 60 grad

Materialul sculei: Carbura

Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Răcire interioară: true

Utilizare la tipul de găurire: Până la 2xD la gaură străpunsă și gaură înfundată

Unghi treaptă de găurire: 90 grad

Tip de filet: UNF

Tip de filet: UNEF-LH

Număr de dinți Z: 3

Pasi/inch: 24

Ø de găurire d_1 : 7,79 mm

Lungimea cozii L_s : 45 mm

Lungime totală L_{tot} : 79 mm

Ø cozii: 12 mm

Ø maxim de teșire d_3 : 9,8 mm

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	3
Număr caneluri de pretensionare	3
Pas filet	1,058 mm
Avans f_z în oțel < 1100 N/mm ²	0,035 mm
Pasi/inch	24
Ø maxim de teșire d_3	9,8 mm
Ø de găurire d_1	7,79 mm
Valoare programată pentru teșire l_1	20,4 mm
Ø cozii	12 mm
Lungime totală L_{tot}	79 mm
Lungimea cozii L_s	45 mm
Ø găurii	7,79 mm
Profil complet	da
Adâncimea filetului	19,06 mm
Tip de filet	UNF
Tip de filet	UNF-LH
Dimensiunea filetului	3/8-24
Strat de acoperire	TiAlN
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	Carbura
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară	da
Utilizare la tipul de găurire	Până la 2×D la gaură străpunsă și gaură înfundată
Unghi treaptă de găurire	90 grad
Toleranța arborelui	h6
Inel colorat	verde
Utilizare la interior/exterior	interior

