

FLEX**Mașină de satinat TRINOX FLEX, Tip: SET****Date comandă**

Numărul de comandă	077751 SET
GTIN	4030293187184
Clasa articolului	03S

Descriere**Execuție:**

Mașină de satinat performantă TRINOFLEX BSE 14-3 100 cu sistem electronic constant de preselecție a turației.

- **Preselecție a turației și menținerea constantă a turației cu ajutorul unui tahogenerator.**
- **Pornire lină, protecție la suprasarcină și blocaj contra repornirii după întreruperea curentului.**
- **Modulul electronic complet turnat împiedică deteriorarea din cauza prafurilor.**

Un decalaj unic al axului cu cuplaj rapid pentru schimbarea fără unelte a decalajului sistemului „Satinare” și „Polizare bandă”.

Aplicație:

Pentru satinare, polizare, periere, netezire, îndepărtarea ruginii și debavurare.

Livrare:

Mașină de satinat BSE14-3 100, 1 accesoriu de șlefuit pentru satinat BS100. Inclusiv 1× accesoriu de șlefuire pentru satinat BS 100, 1× valț de cauciuc, 1× pompă de aer, 1× material abraziv A 280/ fine, set de benzi de șlefuit 17 buc., 1× geantă de transport L-BOXX® 238.

Set de 15 benzi de șlefuit alcătuit din:

- **1× bandă de șlefuit MESHFLEX A 400.**
- **câte 3× benzi de șlefuit ZIRCOFLEX P 80; P 120.**
- **3× benzi de șlefuit CERAFLEX K 120.**
- **3× benzi de șlefuit CORUFLEX P180.**
- **câte 1× bandă Superfinishing S600; S 1500.**

Descriere tehnică

Sistem de prindere	19
Interval de turație	1000 - 3500 min ⁻¹
Vibrație maximă conform EN	0 m/s ²
Lungimea sculei de polizare	100 mm
Greutate	2,9 kg
Putere absorbită	1400 W
Ambalaj	Geantă de transport
Ø maxim al uneltei de polizare	125 mm
Denumirea producătorului	BSE 14-3 100 Set
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Mașină de satinat