

Garant**Tarod de mașină, TiN, M: M16****Date comandă**

Numărul de comandă	135100 M16
GTIN	4045197076076
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:**

Proprietăți îmbunătățite pentru rezistență la uzură, prin urmare se poate utiliza la viteze de așchiere mai mari și cu **emulsie** (concentrație minimă 8 %).

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	3
Ø găurii de centrare	14 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø Filet	16 mm
Pas filet	2 mm
Standard	DIN 376
Ø cozii D _s	12 mm
Lungimea totală L	110 mm
Pătrat coadă □	9 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	48 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M16

Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	16 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	20 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	19 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	19 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	14 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	16 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		