

Garant

Burghiu din carbură cu răcire interioară cu coadă cilindrică unidirecțional DIN 6535 HA, Diamant, Ø DC m7: 8 mm



Date comandă

Numărul de comandă	122532 8
GTIN	4045197506917
Clasa articolului	11Y

Descriere

Execuție:

Cu **strat de acoperire diamantat cristalin sp³** de ultimă generație, pentru prelucrarea în siguranță a **materialelor compozite armate, GRP, CRP și grafitului. Cu un unghi la vârf de 90° și geometrie specială pentru evitarea delaminării.**

Datorită **fațetei de ghidare duble**, în condiții optime de utilizare, este posibilă realizarea unor alezaje cu o precizie foarte ridicată (**concentricitate < 15 μm la toleranța standard IT 7**). Gradul redus de căldură generată datorită **răcirii interioare asigură valori de utilizare ridicate.**

Recomandare:

Adâncime maximă de găurire:

Lungimea canalelor de așchii (consultați tabelul) minus 1,5×Ø nominal.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Se livrează în **dimensiunile 1/100** conform tabelului.

Toleranță Ø nominal: m7

Număr de dinți Z: 2

adâncime maximă de găurire recomandată L_2 : 41 mm

Lungimea totală L: 91 mm

Ø cozii D_s : 8 mm

Avans f în GRP CRP: 0,15 mm/rot

Descriere tehnică

Toleranța arborelui	h6
Număr de dinți Z	2
Ø nominal D_c	8 mm

Avans f în GRP CRP	0,15 mm/rot
Lungimea canalului de aşchii L _c	53 mm
Toleranță Ø nominal	m7
Ø cozii D _s	8 mm
Lungimea totală L	91 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L ₂	41 mm
Strat de acoperire	Diamant
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Adâncime de găurire până la	5×D
Unghiul la vârf	90 grad
Direcție de tăiere	pe dreapta
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară	Da, cu 25 bari
Inel colorat	negru
Tip produs	Burghiu elicoidal