



Burghiu din carbură cu coadă cilindrică multidirecțional DIN 6535 HA, Diamant, Ø m7: 1,4 mm



Date comandă

Numărul de comandă	122514 1,4
GTIN	4045197673152
Clasa articolului	10N

Descriere

Execuție:

Cu **strat de acoperire diamantat cristalin sp³** de ultimă generație, pentru prelucrarea în siguranță a **materialelor compozite armate, GRP, CRP și grafitului. Cu un unghi la vârf de 90°** și geometrie specială **pentru evitarea delaminării.**

Cu fațetă de ghidare pentru materiale cu structură **multidirecțională** a fibrelor.

Recomandare:

Adâncime maximă de găurire:

Lungimea canalelor de aşchii (consultați tabelul) minus $1,5 \times \varnothing$ nominal.

Notă:

Se livrează în **dimensiunile 1/100** conform tabelului.

Materialul sculei: Carbură

Standard: Normă de fabricație

Adâncime de găurire până la: $5 \times D$

Unghiul la vârf: 90 grad

Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Răcire interioară: false

Toleranță Ø nominal: m7

Număr de dinți Z: 2

Interval de Ø (dimensiune 1/100): 1,31 - 1,49 mm

Lungimea canalelor de aşchii: 10 mm

Lungime totală L_{tot} : 45 mm

Ø cozii: 4 mm

Avans f în GRP CRP: 0,02 mm/rot

Descriere tehnică

Toleranța arborelui	h6
---------------------	----

Avans f în GRP CRP	0,02 mm/rot
Interval de Ø (dimensiune 1/100)	1,31 - 1,49 mm
Număr de dinți Z	2
Ø nominal	1,31 - 1,49 mm
Lungimea canalelor de aşchii	10 mm
Toleranță Ø nominal	m7
Ø cozii	4 mm
Lungime totală L _{tot}	45 mm
Adâncime maximă de găurire recomandată	7,9 mm
Strat de acoperire	Diamant
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Adâncime de găurire până la	5×D
Unghiul la vârf	90 grad
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară	nu
Inel colorat	negru