



Portsculă pentru freză frontală Forma A, BT 40 A = 100, Ø dornului d1: 16mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 303027 16 |
| GTIN | 4062406231057 |
| Clasa articolului | 32A |

Descriere

Execuție:

Cooda conică, diametrul de fixare, suprafața frontală și manșonul de antrenare sunt rectificade. Toate conurile sunt sablate cu perle de sticlă fine. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min⁻¹. Forma A.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802. Cheie specială Cod 309840.

Descriere tehnică

| | |
|--|---------------|
| cheie specială recomandată Cod 309840 | 16 |
| Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 16 |
| Lungime activă dimensiune A | 100 mm |
| Ø exterior D | 38 mm |
| Ø dornului d ₁ | 16 mm |
| Ø de prindere D ₁ | 16 mm |
| Suport | BT 40 A = 100 |
| Standard | DIN 6357 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Normă pentru suport | JIS B6339 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-2 |
| Forma | ADB |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 6,3 la 15000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 5 μm |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |