



Pânză de ferăstrău din carbură, Tip: 165T40



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 078212 165T40 |
|--------------------|---------------|

| | |
|------|---------------|
| GTIN | 4002395369737 |
|------|---------------|

| | |
|-------------------|-----|
| Clasa articolului | 07A |
|-------------------|-----|

Descriere

Execuție:

Strat de acoperire PTFE (teflon): reduce frecarea asigurând o tăiere mai rapidă și mai rece. Protejează împotriva coroziunii și a acumulării de rășini. Fante pentru vibrații, tăiate cu laser: pentru reducerea vibrațiilor și pentru tăieri precise. Fantele sunt umplute cu poliuretan și funcționează ca amortizor la impact, împiedicând vibrațiile să ajungă la dinții din carbură. Oțel de înaltă calitate tăiat cu laser: garantează tăieri de precizie. Dinții din carbură și cu inserții de cobalt: rămân mai multă vreme ascuțiți și asigură tăiere curate. Optimizare pentru scule cu acumulator, lățimi extrem de subțiri de tăiere, cu durată lungă de funcționare la o încărcare de acumulator. Toate tipurile de lemn: Lemn moale/dur, placaj de lemn, plăci cu strat de acoperire, melamină, MDF. Discuri standard de debitat, fără strat de acoperire din teflon și fără fantă de vibrații.

Descriere tehnică

| | |
|----------|----------|
| Ø găurii | 15,87 mm |
|----------|----------|

| | |
|----------------|----|
| Număr de dinți | 40 |
|----------------|----|

| | |
|----------------------------|------|
| De utilizat pe materialele | lemn |
|----------------------------|------|

Ø foi D

165 mm

Tip produs

Disc de circular