



## Pânză de ferăstrău din carbură, Tip: 165T24



### Date comandă

Numărul de comandă	078212 165T24
GTIN	4002395369720
Clasa articolului	07A

### Descriere

#### Execuție:

Strat de acoperire PTFE (teflon): reduce frecarea asigurând o tăiere mai rapidă și mai rece. Protejează împotriva coroziunii și a acumulării de rășini. Fante pentru vibrații, tăiate cu laser: pentru reducerea vibrațiilor și pentru tăieri precise. Fantele sunt umplute cu poliuretan și funcționează ca amortizor la impact, împiedicând vibrațiile să ajungă la dinții din carbură. Oțel de înaltă calitate tăiat cu laser: garantează tăieri de precizie. Dinții din carbură și cu inserții de cobalt: rămân mai multă vreme ascuțiți și asigură tăiere curate. Optimizare pentru scule cu acumulator, lățimi extrem de subțiri de tăiere, cu durată lungă de funcționare la o încărcare de acumulator. Toate tipurile de lemn: Lemn moale/dur, placaj de lemn, plăci cu strat de acoperire, melamină, MDF. Discuri standard de debitat, fără strat de acoperire din teflon și fără fantă de vibrații.

### Descriere tehnică

Ø foi D	165 mm
Ø găurii	15,87 mm
Număr de dinți	24

De utilizat pe materialele

lemn

Tip produs

Disc de circular