

**HOLEX Pro Tap Tarod de mașină HSS-E, TiN, M: M30****Date comandă**

Numărul de comandă	132680 M30
GTIN	4062406373931
Clasa articolului	12I

Descriere**Execuție:****Cu con de atac.****HOLEX Pro Tap Tarod universal.**

Execuție robustă pentru o gamă largă de materiale.

Materialul sculei așchietoare HSS-E îmbunătățit cu strat de acoperire din TiN ce reduce frecarea. Clasa de toleranță: ISO 2 6H**Descriere tehnică**

Tip de filet	M
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	18 mm
Ø Filet	30 mm
Lungimea totală L	180 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Adâncimea filetului	90 mm
Număr de dinți Z	4
Materialul sculei	HSS E
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Standard	DIN 376
Ø cozii D _s	22 mm
Dimensiunea filetului	M30

Ø găurii de centrare	26,5 mm
Pas filet	3,5 mm
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	verde
Serie	Pro Tap
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	24 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	25 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	10 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	24 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	20 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	8 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	15 m/min	N
Uni	recomandat		

Ulei	recomandat
Umiditate maximă	recomandat