

Garant**GARANT Master INOX Freză din carbură monobloc HPC / TPC, TiAlN, Ø h10
DC: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	202999 16
GTIN	4062406233709
Clasa articolului	11X

Descriere**Execuție:**

Pentru **degroșare și finisare**.

Freză HPC cu **strat de acoperire nou dezvoltat** pentru **durabilitate excepțională și putere de așchiere optimă** în cele mai diferite oțeluri inoxidabile. **Rezistență la oxidare și duritate la cald** mai mari.

Poate fi utilizată cu **viteze de așchiere mari**, recomandată chiar și pentru TOOLOX®.

Cu **canale pentru răcire interioară** pentru o evacuare sigură a așchiilor.

Avantaj:

Funcționare deosebită fără vibrații.

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	16 mm
Lungimea tăișului L _c	32 mm
Unghiul elicei	40 grad
Toleranță Ø nominal	h10
Avans f _z pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm ²	0,055 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lungimea totală L	92 mm
Ø de degajare D ₁	15,5 mm
Număr de dinți Z	4

Avans f_z pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm ²	0,05 mm
Lungime activă L_1 incl. degajare	46 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,35 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Ø tăişului D_c	16 mm
Unghi teșitură	45 grad
Serie	Master Inox
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbura
Standard	DIN 6527
Tip	N
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăişului	inegal
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Lățime de atac a_e la operația de frezare	$0,1 \times D$
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	TPC
Strategie de aşchiere	HPC
Inel colorat	albastru
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	230 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	115 m/min	P

Oțel < 50 HRC	recomandat	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
Umiditate maximă	recomandat		
Aer	recomandat		