

FLEX**Mașină de lustruit, Tip: XCE10-8125****Date comandă**

Numărul de comandă	077771 XCE10-8125
GTIN	4030293180550
Clasa articolului	03S

Descriere**Execuție:**

- **Cursă de lustruire 8 mm, cu acționare forțată pentru o abraziune ridicată, fără holograme.**
- **Silențiozitate ridicată datorită masei de nivelare.**
- **Recomandat în mod ideal pentru lacurile sensibile la temperatură datorită generării reduse de căldură pe suprafață.**
- **Disc cu scai special, amortizat, pentru lustruire.**
- **Apărătoarea plată reduce distanța față de suprafață. Acest lucru permite ghidarea în siguranță a mașinii în orice poziție.**
- **Capacul mânerului: formă ergonomică SoftGrip.**
- **Sistem electronic cu microprocesor VR: cu menținere constantă a turației datorită tahogeneratorului, pornire lină, buton de accelerare, protecție împotriva repornirii după o cădere de tensiune, protecție la suprasarcină, monitorizarea temperaturii și preselecția turației.**
- **Ghidare optimizată a aerului pentru cea mai bună acțiune de răcire a motorului și cutiei de viteze. Fără evacuare deranjantă pentru utilizator.**

Descriere tehnică

Putere absorbită	1010 W
Greutate	2,6 kg

Denumirea producătorului	XCE 10-8 125
Lungimea cablului	4 m
Interval de turație	140 - 430 min ⁻¹
Ø maxim al uneltei de polizare	160 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Polizor