

**FLEX****Mașină de lustruit, Tip: PE14-118****Date comandă**

Numărul de comandă	077771 PE14-118
GTIN	4030293166806
Clasa articolului	03S

**Descriere****Execuție:**

- **Sistem electronic cu microprocesor: preselecție continuă a turației, menținere constantă a turației cu ajutorul tahogeneratorului, protecție la suprasarcină, protecție împotriva repornirii și monitorizare a temperaturii.**
- **Motor puternic de 1400 Watt cu ventilator performant pentru răcire optimă.**
- **Apărătoarea plată reduce distanța față de suprafață. Acest lucru permite ghidarea în siguranță a mașinii în orice poziție.**
- **Capacul mânerului: formă ergonomică SoftGrip.**
- **Buton de accelerare pentru o pornire lină și ușoară (turație de pornire la treapta 1 (250/min)) și blocare pentru funcționare de durată.**
- **Ghidare optimizată a aerului pentru cea mai bună acțiune de răcire a motorului și cutiei de viteze. Fără evacuare deranjantă pentru utilizator.**
- **Cu suprafață de așezare cauciucată pentru așezare sigură**

**Aplicație:**

Special pentru prelucrarea suprafețelor mari orizontale și verticale. Pentru domeniul auto, maritim, aviatic. Lustruit la turații extrem de reduse și moment de rotație ridicat, de ex. pentru suprafețe sensibile la căldură.

**Descriere tehnică**

Denumirea producătorului	PE 14-1 180
Greutate	2,3 kg
Putere absorbită	1400 W
Interval de turație	250 - 1380 min <sup>-1</sup>
Lățime	117 mm
Lungimea cablului	4 m
Sistem de prindere	M 14
Lungime	405 mm
Ø maxim al uneltei de polizare	250 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Polizor