

**CCGT 030102, Categorie: PR1725****Date comandă**

Numărul de comandă	260041 PR1725
GTIN	4960664890354
Clasa articolului	25E

Descriere

CCGT 030102 PR1725 Categorie: PR1725
Sfârâmător de așchii: MP-CF
Adâncime de tăiere a_p : 0,03 - 0,2 mm
Avans f : 0,02 - 0,1 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 180 m/min
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară: 100 - 150 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Categorie	PR1725
Avans f	0,02 - 0,1 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 030102
Sfârâmător de așchii	MP-CF
Numărul de schimbări / tășuri	2
Codificare finisare / degroșare	pentru finisare

Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	100 - 150 m/min
Rază la colț	0,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,03 - 0,2 mm
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 180 m/min
Aplicație secundară	M
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire