


**CCGT 030101, Categorie: PR1725**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260040 PR1725
GTIN	4960664890347
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CCGT 030101 PR1725 Categorie: PR1725  
 Sfârâmător de aşchii: MP-CF  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,03 - 0,2 mm  
 Avans  $f$ : 0,02 - 0,1 mm/rot  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 180 m/min  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație secundară: 100 - 150 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație secundară	100 - 150 m/min
Sfârâmător de aşchii	MP-CF
Aplicație secundară	M
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 030101
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 180 m/min
Condiție de tăiere	continuă

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	P
Avans f	0,02 - 0,1 mm/rot
Categorie	PR1725
Adâncime de tăiere $a_p$	0,03 - 0,2 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Rază la colț	0,1 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire