


Garant**CC.T 060204, Categorie: HU7315-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260052 HU7315-1
GTIN	4062406380274
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 060204 HU7315-1 Categorie: HU7315-1

Sfărâmbător de așchii: AF

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,5 mmAvans f : 0,03 - 0,1 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 600 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de așchii	AF
Toleranță	G
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 060204
Categorie	HU7315-1
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 600 m/min

Strat de acoperire	neacoperită
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Carbura
Avans f	0,03 - 0,1 mm/rot
Aplicația principală	N
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire