

Garant**CC.T 120404, Categorie: HU7315-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260064 HU7315-1
GTIN	4062406380298
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 120404 HU7315-1 Categorie: HU7315-1
Sfârâmtor de aşchii: AF
Toleranță: G
Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,5 mm
Avans f : 0,03 - 0,1 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 600 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HU7315-1
Avans f	0,03 - 0,1 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 600 m/min
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Toleranță	G
Condiție de tăiere	continuă

Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,5 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Strat de acoperire	neacoperită
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmător de așchii	AF
Aplicația principală	N
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 120404
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire