

Garant**DC.T 11T304, Categorie: HU7315-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260359 HU7315-1
GTIN	4062406381516
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 11T304 HU7315-1 Categorie: HU7315-1

Sfârâmător de aşchii: AF

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,6 mmAvans f : 0,03 - 0,1 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 600 m/min**Descriere tehnică**

Numărul de schimbări / tăşuri	2
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbura
Aplicația principală	N
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,6 mm

Categorie	HU7315-1
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f	0,03 - 0,1 mm/rot
Toleranță	G
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 600 m/min
Sfărâmtător de așchii	AF
Strat de acoperire	neacoperită
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire