

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, TiN, MF: M30X2,5****Date comandă**

Numărul de comandă	130005 M30X2,5
GTIN	4062406238490
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M30×2,5
Pătrat coadă □	18 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	22 mm
Ø găurii de centrare	27,5 mm
Lungimea totală L	180 mm
Adâncimea filetului	90 mm
Ø Filet	30 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Pas filet	2,5 mm
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 376
Clasa de toleranță	ISO 1 4H

Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Clasa de toleranță	6H +0,20
Număr de dinți Z	4
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod