

Garant**VC.T 160404, Categorie: HB730-1****Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 261458 HB730-1 |
| GTIN | 4062406239480 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

VC.T 160404 HB730-1 Categorie: HB730-1
Sfârâmător de aşchii: XUM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 4 mm
Avans f : 0,15 - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 25 - 175 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|--------------------|
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 25 - 175 m/min |
| Categorie | HB730-1 |
| Materialul sculei | Carbură |
| Numărul de schimbări / tăşuri | 2 |
| Avans f | 0,15 - 0,25 mm/rot |
| Strat de acoperire | Nano-PVD |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,4 - 4 mm |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Condiție de tăiere | ușor întrerupt |
| Rază la colț | 0,4 mm |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | VCMT 160404 |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Aplicația principală | UNI |
| Sfârșământor de așchii | XUM |
| Toleranță | M |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |