

**Garant****CC.T 09T304, Categorie: HB730-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260150 HB730-1
GTIN	4062406239466
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CC.T 09T304 HB730-1 Categorie: HB730-1  
Sfărâmbător de așchii: XUM  
Toleranță: MF  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,8 - 2 mm  
Avans  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 35 - 230 m/min

**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de așchii	XUM
Numărul de schimbări / tășuri	2
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	35 - 230 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Categorie	HB730-1
Adâncime de tăiere $a_p$	0,8 - 2 mm

Strat de acoperire	Nano-PVD
Avans f	0,15 - 0,35 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	UNI
Materialul sculei	Carbura
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire