

Garant

Portsculă cu prindere pe con SK cu bușă din carbură și orificii ale canalelor de răcire, SK 40 scurt, Ø de prindere D1: 12 mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	300216 12
GTIN	4062406240776
Clasa articolului	31P

Descriere**Execuție:**

Dorn cu fixare Weldon, cu bușă de precizie din metal dur introdusă în alezajul de prindere. Toate conurile superfinisate (funcționare silențioasă). Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.

Avantaj:

- **Stabilitate sporită a mandrinei.**
- **Concentricitate repetabilă cu acuratețe.**
- **Zgomote de aşchiere reduse, omogene.**
- **Durabilitate mai îndelungată a sculei.**

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere tiretă (PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Lungime activă dimensiune A: 50 mm

Ø exterior D: 42 mm

Șurub de strângere de schimb Cod 309900: 12

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	12 mm
------------------------------	-------

Lungime activă dimensiune A	50 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	12
Ø exterior D	42 mm
Suport	SK 40 scurt
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	DIN 69871
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Blocabil
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK