

**Garant**

**Portsculă cu prindere pe con SK cu bușă din carbură și orificii ale canalelor de răcire, SK 40 A = 100, Ø de prindere D1: 10 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	300236 10
GTIN	4062406240806
Clasa articolului	31P

**Descriere****Execuție:**

Dorn cu fixare Weldon, cu bușă de precizie din metal dur introdusă în alezajul de prindere. Toate conurile superfinisate (funcționare silențioasă). Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.

**Avantaj:**

- **Stabilitate sporită a mandrinei.**
- **Concentricitate repetabilă cu acuratețe.**
- **Zgomote de aşchiere reduse, omogene.**
- **Durabilitate mai îndelungată a sculei.**

**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere turetă (PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Ø exterior D: 35 mm

Șurub de strângere de schimb Cod 309900: 10

**Descriere tehnică**

Ø de prindere D <sub>1</sub>	10 mm
Ø exterior D	35 mm

Șurub de strângere de schimb Cod 309900	10
Suport	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	DIN 69871
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Blocabil
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK